


Fiş

FBS-SUB-9-GS-DP-B

Ürün numarası: 532216

FESTO

PROFIBUS için



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Genişlik	20 mm
Yükseklik	62 mm
Uzunluk	61 mm
Protokol	PROFIBUS
Kontrol elemanları	DIL anahtarı
Ek fonksiyonlar	Bus segmentinin kapatılması
Ürün ağırlığı	60 g
Fieldbus arabirimi	2x 2 yaylı klemens
Müsaade edilebilir kablo çapı	5 ... 10 mm
Koruma sınıfı	IP65 IP67 monte edilmiş durumda IEC 60529 ' a göre
Çevre sıcaklığı	0 ... 50 °C
Depolama sıcaklığı	-20 ... 70 °C
Relatif hava nemi	95 % yoğunlaşmayan
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, muhafaza	PA-kuvvetlendirilmiş
Malzeme, rakor somunu	Pirinç
Malzeme, vidalar	Çelik
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR