



# Vakum jeneratörü

## VN-05-M-I3-PQ2-VQ2-A

Ürün numarası: 532624

FESTO

Üfleme fonksiyonlu. Sıralı, yüksek vakum, genişlik 14 mm, Fiş konnektörlü.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Nominal genişlik, nozul	0,45 mm
Valf dilimi genişliği	14,5 mm
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Ejektörün karakteristiği	Inline Yüksek vakum
Entegre fonksiyon	Üfleme fonksiyon valfi, pnömatik
Tasarım yapısı	Düz Form
Maks. emiş için çalışma basıncı	2 bar
Çalışma basıncı	1 ... 8 bar
Maks. vakum için çalışma basıncı	4,3 bar
Max. Vakum	93 %
Nominal çalışma basıncı	6 bar
Atmosfere göre maks. emiş	7,2 l/min
Nominal çalışma basıncında hava besleme zamanı	4,1 s
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün değil
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Kullanım havası sıcaklığı	0 ... 60 °C
Temizleme önerisi	Sabun köpüğü
Nominal çalışma basıncında gürültü seviyesi	66 dB(A)
Çevre sıcaklığı	0 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	38 g
Bağlantı şekli	Hat döşeme
Pnömatik bağlantı 1	QS-6
Vakum bağlantısı	QS-6
Malzeme, bağlantı dışı	Dövme alüminyum alaşım, anotlanmış
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR
Malzeme, alıcı nozül	POM
Malzeme, muhafaza	PA-kuvvetlendirilmiş POM-kuvvetlendirilmiş
Malzeme, vidalar	Çelik
Malzeme, verici nozül	İşlenmiş alüminyum alaşım
Malzeme, rakor	Pirinç Nikel kaplı