



# Vakum jeneratörü

## VN-10-H-T3-PQ2-VQ2-RO1-A

Ürün numarası: 532638

FESTO

Üfleme fonksiyonlu. Standart, yüksek vakum, genişlik 14 mm, fiş konnektörlü ve açık susturuculu T-şeklinde.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Nominal genişlik, nozul	0,95 mm
Valf dilimi genişliği	14 mm
Tasarım, susturucu	açık
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Ejektörün karakteristiği	Standart Yüksek vakum
Entegre fonksiyon	Üfleme fonksiyon valfi, pnömatik Açık susturucu
Tasarım yapısı	T-Formlu
Maks. emiş için çalışma basıncı	3 bar
Çalışma basıncı	1 ... 8 bar
Maks. vakum için çalışma basıncı	3,5 bar
Max. Vakum	93 %
Nominal çalışma basıncı	6 bar
Atmosfere göre maks. emiş	21,8 l/min
Nominal çalışma basıncında hava besleme zamanı	0,96 s
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün değil
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Kullanım havası sıcaklığı	0 ... 60 °C
Temizleme önerisi	Sabun köpüğü
Nominal çalışma basıncında gürültü seviyesi	71 dB(A)
Çevre sıcaklığı	0 ... 60 °C
Max. Sıkma torku	0,5 Nm
Ürün ağırlığı	50 g
Bağlantı şekli	geçiş delikli H-raylı Aksesuarlı
Pnömatik bağlantı 1	QS-6
Pnömatik bağlantı 3	Açık susturucu
Vakum bağlantısı	QS-6
Malzeme, bağlantı dışı	Dövme alüminyum alaşım, anotlanmış
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR
Malzeme, alıcı nozul	POM
Malzeme, muhafaza	PA-kuvvetlendirilmiş POM-kuvvetlendirilmiş
Malzeme, susturucu	PE
Malzeme, vidalar	Çelik
Malzeme, verici nozul	İşlenmiş alüminyum alaşım
Malzeme, rakor	Pirinç Nikel kaplı