

Aktif karbon filtresi

LFX-D-MAXI



Ürün numarası: 532778

Classic - yeni konstrüksiyonlar için kullanmayın

Teknik olarak yağsız hava için yüksek performanslı filtre, gıda maddeleri kalitesinde kokusuz hava.

Modern alternatiflere, tip numarasının ilk dört basamağını arama alanına girerek ulaşabilirsiniz.

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyüklik	Maxi
Seri	D
Montaj pozisyonu	dikey +/- 5°
Tasarım yapısı	Aktif karbonlu filtre Elyaf filtre
Kavanoz koruması	Metal korumalı kavanoz
Çalışma basıncı	0 ... 16 bar
Önerilen maksimum standart debi	1.100 l/min
Hava kalite sınıfı için maks. standart debi miktarı	1.100 l/min
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [1:4:2] Asal gazlar
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Depolama sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Çıkıştaki havanın temizlik sınıfı	ISO 8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [1:4:1] Asal gazlar
Kullanım havası sıcaklığı	5 ... 30 °C
Atık yağ kabı	≤ 0,003 mg/m ³
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	921 g
Bağlantı şekli	Hat döşeme Montaj köşebentli Seçenekler:
Pnömatik bağlantı	bağlantı pleysiz
Pnömatik bağlantı 1	Manifold modülü
Pnömatik bağlantı 2	Manifold modülü
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, filtre	Aktif karbon Doku
Malzeme, muhafaza	Çinko pres döküm
Malzeme, çanak	PC