

# İnce filtre LFMB-1/4-D-MINI-DA



Ürün numarası: 532818

Classic - yeni konstrüksiyonlar için kullanmayın

Filtre kartuşu 1 µm, metal koruma kavanozlu, fark basıncı göstergeli, manuel su tahliyesi.

Modern alternatiflere, tip numarasının ilk dört basamağını arama alanına girerek ulaşabilirsiniz.

FESTO



## Bilgi sayfası

| Özellik   | Değer  |
|---|--|
| Seri  | D  |
| Büyükölük   | Maxi   |
| Tasarım yapısı                                      | Elyaf filtre   |
| Filtreasyon derecesi                                | 1 µm   |
| Su boşaltma   | manuel, döner  |
| Çalışma basıncı                                     | 1 ... 16 bar   |
| Kullanım havası                                     | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [6:8:4]<br>Asal gazlar  |
| Çıkıştaki havanın temizlik sınıfı                   | ISO 8573-1:2010 [5:7:3]'e uygun basınçlı hava<br>Asal gazlar |
| Hava kalite sınıfı için maks. standart debi miktarı | 650 l/min  |
| Hava kalite sınıfı için min. standart debi miktarı  | 150 l/min  |
| Filtrenin verimi                                    | 99,99 %  |
| Max. Yoğuşan sıvı miktarı                           | 22 cm <sup>3</sup>   |
| Kavanoz koruması                                    | Metal korumalı kavanoz                                       |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK             | 2 - Ortalama paslanma  |
| PWIS uygunluğu                                      | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Kullanım havası sıcaklığı                           | 1,5 ... 60 °C  |
| Çevre sıcaklığı                                     | -10 ... 60 °C  |
| Depolama sıcaklığı                                  | -10 ... 60 °C  |
| Atık yağ kabı                                       | 0,5 mg/m <sup>3</sup>  |
| Fark basınç göstergesi                              | Optik gösterge   |
| Bağlantı şekli                                      | Hat döşeme<br>Aksesuarlı<br>Seçenekler:                      |
| Montaj pozisyonu                                    | dikey +/- 5°   |
| Pnömatik bağlantı 1                                 | G1/4   |
| Pnömatik bağlantı 2                                 | G1/4   |
| Malzeme, muhafaza                                   | Çinko pres döküm   |
| Malzeme, filtre                                     | Boron silikat lifi   |
| Malzeme, çanak                                      | PC   |
| Malzeme hakkında not                                | RoHS'a uygun   |
| Ürün ağırlığı                                       | 368 g  |