

# Hassas filtre kartuşu MS6-LFM-A

Ürün numarası: 532909

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	6
Standarda dayalı	ISO 12500-1 ISO 12500-3
Seri	MS
Filtre hassasiyeti	0.01 µm
Hava saflığı sınıfı için maks. normal akış hızı	900 l/min
Hava saflığı sınıfı için min. normal akış hızı	135 l/min
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [6:-:4] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Çıkışta hava saflığı sınıfı	ISO 8573-1: 2010 [3:-:2] uyarınca basınçlı hava
Fraksiyonel ayırma verimliliği (0,1-0,5 µm)	99.995 %
MPPS	0.05 µm
MPPS ayırma derecesi	99.95 %
Artık yağ içeriği	0.01 mg/m <sup>3</sup>