


Güç besleme soketi NTSD-WD-11

Ürün numarası: 533119

FESTO

Valf adaları için.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Bağlantı şekli	Bağlantı somunu ile
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Ürün ağırlığı	34 g
Elektriksel bağlantı	4-pinli Soket, açılı Vidalı klemens
Çalışma gerilimi aralığı AC	≤ 250 V
Müsaade edilen akım değeri	16 A
Kablo bağlantısı	Pg11
Müsaade edilebilir kablo çapı	5 ... 11 mm
Bağlantı kesidi	2,5 mm ²
Koruma sınıfı	IP67
Çevre sıcaklığı	-5 ... 50 °C
Depolama sıcaklığı	-20 ... 70 °C
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Malzeme, muhafaza	PBT
Malzeme, sıkma bağlantılar	Bakır alaşım Pirinç