



Kapak VMPA-KMS-H

Ürün numarası: 533198

FESTO

MPA-S valf adasına multipin soket bağlantı için.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Standarda dayalı	DIN 41652
Bağlantı frekansı	50
Ürün ağırlığı	71 g
Elektriksel bağlantı	Erkek soket / Dişi soket
Elektriksel bağlantı 1, fonksiyon	Saha cihazı tarafı
Elektriksel bağlantı 1, tasarım	Köşeli
Elektriksel bağlantı 1, bağlantı tipi	Soket
Elektriksel bağlantı 1, kablo çıkışı	Açılı
Elektriksel bağlantı 1, bağlantı teknolojisi	Sub-D
Elektriksel bağlantı 1, pin/kablo sayısı	25
Elektriksel bağlantı 1, montaj tipi	3x Cıvata M3
Elektriksel bağlantı 2, fonksiyon	Kontrolör tarafı
Elektriksel bağlantı 2, bağlantı teknolojisi	Krimp kontaklar
Çalışma gerilimi aralığı DC	0 ... 30 V
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
Nominal çalışma gerilimi AC	3 V
Aşırı gerilim dayanımı	1 kV
Kablo çapı	6 ... 12 mm
Koruma sınıfı	IP65 IEC 60529 ' a göre
Koruma sınıfı hakkında açıklama	monte edilmiş durumda
Çevre sıcaklığı	-25 ... 80 °C
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Kirlilik sınıfı	3
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
Malzeme, muhafaza	PA
Renkli gövde	gri
Malzeme, rakor somunu	PA
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	CR NBR
Malzeme, sıkma bağlantılar	Altın kaplı bakır alaşım