


Otomatik bağlantı rakoru QB-1/4-3/8-U-M

Ürün numarası: 533221

FESTO

dışı altıgen erkek dış.



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|--|--|
| Büyüklik | Standart |
| Nominal genişlik | 0,236 " |
| Vidalı saplamadaki sızdırmazlık tipi | kaplama |
| Tasarım | Düz Form |
| Tank büyüklüğü | 10 |
| Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı | 0,095 ... 1 MPa |
| Çalışma basıncı tüm sıcaklık aralığı | 0,95 ... 10 bar |
| Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı | 13,775 ... 145 psi |
| Denizcilik sınıflandırması | Bkz. sertifika |
| Kullanım havası | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-] |
| Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama | Yağlamalı operasyon mümkün |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 1 - Düşük paslanma |
| PWIS uygunluğu | VDMA24364 Zon III |
| Çevre sıcaklığı | 0 ... 60 °C |
| Ürün ağırlığı | 0,896 oz |
| Bağlantı şekli | Altıgen köşe SW17 Alyan anahtar SW6 |
| Pnömatik bağlantı 1 | Erkek dış R1/4 |
| Pnömatik bağlantı 2 | Dış çap 3/8" hortum için |
| Ortam sıcaklığı Fahrenheit | 32 ... 140 °F |
| Çözme halkasının rengi | gri |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |
| Malzeme, muhafaza | PBT |
| Malzeme, vida sızdırmazlığı | NBR |
| Malzeme, sökme halkası | POM |
| Malzeme, hortum sabitleme elemanı | Yüksek alışımlı paslanmaz çelik |