


# L diřli baęlantı

## QBL-1/4-3/16-U-M

Ürün numarası: 533237

FESTO

360° yönlendirilebilir, içi altıgen erkek diř.



## Bilgi sayfası

Özellik	Deęer
Büyükük	Standart
Nominal genişlik	0,118 "
Vıdalı saplamadaki sızdırmazlık tipi	kaplama
Tasarım	L řekli
Tank büyükükü	10
Komple sıcaklık aralıęı ortam basıncı	0,095 ... 1 MPa
Çalıřma basıncı tüm sıcaklık aralıęı	0,95 ... 10 bar
Komple sıcaklık aralıęı ortam basıncı	13,775 ... 145 psi
Denizcilik sınıflandırması	Bkz. sertifika
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-]
Çalıřma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yaęlamalı operasyon mümkün
Korozyona karřı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
PWIS uygunluęu	VDMA24364 Zon III
Çevre sıcaklıęı	0 ... 60 °C
Ürün aęırlıęı	0,557 oz
Baęlantı řekli	Altıgen köře SW14
Pnömatik baęlantı 1	Erkek diř R1/4
Pnömatik baęlantı 2	Diř çap 3/16" hortum için
Ortam sıcaklıęı Fahrenheit	32 ... 140 °F
Çözme halkasının rengi	gri
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, muhafaza	PBT
Malzeme, vida sızdırmazlıęı	NBR
Malzeme, sökme halkası	POM
Malzeme, hortum sabitleme elemanı	Yüksek alıřımlı paslanmaz çelik