


# L-Çabuk Bağlantı Rakoru QBL-1/4-1/4-U-M

Ürün numarası: 533238

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                                 | Değer  |
|---|--|
| Boyut                                   | Standart   |
| Nominal genişlik                        | 0,177 İNÇ  |
| Vida dişli muyluda conta türü           | Kaplama  |
| Tasarım                                 | L şekli  |
| Hazne boyutu                            | 10   |
| Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı | 0.095 MPa...1 MPa<br>0.95 Bar...10 Bar<br>13.775 000032...145 000032 |
| Denizcilik sınıflandırması              | bkz. sertifika   |
| İşletim ortamı                          | ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava                       |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not   | Yağlı işletim mümkün   |
| Korozyon direnci sınıfı KBK             | 1 - korozyona düşük maruziyet  |
| LABS uygunluğu                          | VDMA24364 Zone III   |
| Ortam sıcaklığı                         | 0 °C...60 °C   |
| Ürün ağırlığı                           | 547 oz   |
| Montaj türü                             | Dış altıgen SW14   |
| Pnömatik bağlantı 1                     | Erkek dış R1/4   |
| Pnömatik bağlantı 2                     | dış çapı Ø 1/4" olan hortum için                                     |
| Ortam sıcaklığı Fahrenheit              | 32 °F...140 °F   |
| Gevşetme halkası rengi                  | gri  |
| Malzeme hakkında not                    | RoHS uyumlu  |
| Gövde malzemesi                         | PBT  |
| Dış contası malzemesi                   | NBR  |
| Gevşetme halkası malzemesi              | POM  |
| Hortum kelepçesi segmenti malzemesi     | yüksek alaşimli paslanmaz çelik                                      |