


T diřli baęlantı

QBMT-1/8-1/8-U-M

Ürün numarası: 533251

FESTO

360° yönlendirilebilir, ii altıgen erkek diř.



Bilgi sayfası

Özellik	Deęer
Büyükük	Standart
Nominal genişlik	0,098 "
Vıdalı saplamadaki sızdırmazlık tipi	kaplama
Tasarım	T-Formlu
Tank büyüküküğü	10
Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı	0,095 ... 1 MPa
alıřma basıncı tüm sıcaklık aralığı	0,95 ... 10 bar
Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı	13,775 ... 145 psi
Denizcilik sınıflandırması	Bkz. sertifika
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınlı hava [7:-:-]
alıřma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yaęlamalı operasyon mümkün
Korozyona karřı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
PWIS uygunluęu	VDMA24364 Zon III
evre sıcaklığı	0 ... 60 °C
Ürün aęırlığı	0,289 oz
Baęlantı řekli	Altıgen köře SW10
Pnömatik baęlantı 1	Erkek diř R1/8
Pnömatik baęlantı 2	Diř ap 1/8" hortum için
Ortam sıcaklığı Fahrenheit	32 ... 140 °F
özme halkasının rengi	gri
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, muhafaza	PBT
Malzeme, vida sızdırmazlığı	NBR
Malzeme, sökme halkası	POM
Malzeme, hortum sabitleme elemanı	Yüksek alıřımlı paslanmaz elik