

# L diřli baęlantı

## QBL-3/8-1/4-U

Ürün numarası: 533298

FESTO

360° yönlendirilebilir, ii altıgen erkek diř.



## Bilgi sayfası

Özellik	Deęer
Büyükük	Standart
Nominal genişlik	0,177 "
Vidalı saplamadaki sızdırmazlık tipi	kaplama
Montaj pozisyonu	istenildięi gibi
Tasarım	L řekli
Tank büyükükü	5
Tasarım yapısı	İtme/ekme prensibi
Komple sıcaklık aralıęı ortam basıncı	0,095 ... 1 MPa
alıřma basıncı tüm sıcaklık aralıęı	0,95 ... 10 bar
Komple sıcaklık aralıęı ortam basıncı	13,775 ... 145 psi
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınlı hava [7:~:]
alıřma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yaęlamalı operasyon mümkün
Korozyona karřı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
PWIS uygunluęu	VDMA24364 Zon III
evre sıcaklıęı	0 ... 60 °C
Max. Sıkma torku	16,226 ft-lbf
Ürün aęırlıęı	1,153 oz
Baęlantı řekli	Diř altıgen 11/16
Pnömatik baęlantı 1	Erkek diř ölçüsü 3/8 NPT
Pnömatik baęlantı 2	Diř ap 1/4 " hortum iin
Ortam sıcaklıęı Fahrenheit	32 ... 140 °F
özme halkasının rengi	gri
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, muhafaza	Nikel kaplı pirin PBT
Malzeme, vida sızdırmazlıęı	PTFE
Malzeme, sökme halkası	POM
Malzeme, hortum sızdırmazlıęı	NBR
Malzeme, hortum sabitleme elemanı	Yüksek alıřımlı paslanmaz elik