


T dişli bağlantı QBT-3/8-1/2-U

Ürün numarası: 533320

FESTO

360° yönlendirilebilir, içi altıgen erkek diş.



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|--|---|
| Büyüklik | Standart |
| Nominal genişlik | 0,394 " |
| Vidalı saplamadaki sızdırmazlık tipi | kaplama |
| Montaj pozisyonu | istenildiği gibi |
| Tasarım | T-Formlu |
| Tank büyüklüğü | 1 |
| Tasarım yapısı | İtme/çekme prensibi |
| Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı | 0,095 ... 1 MPa |
| Çalışma basıncı tüm sıcaklık aralığı | 0,95 ... 10 bar |
| Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı | 13,775 ... 145 psi |
| Kullanım havası | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:::] |
| Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama | Yağlamalı operasyon mümkün |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 1 - Düşük paslanma |
| PWIS uygunluğu | VDMA24364 Zon III |
| Çevre sıcaklığı | 0 ... 60 °C |
| Max. Sıkma torku | 16,226 ft-lbf |
| Ürün ağırlığı | 1,905 oz |
| Bağlantı şekli | Dış altıgen 3/4 |
| Pnömatik bağlantı 1 | Erkek dış ölçüsü 3/8 NPT |
| Pnömatik bağlantı 2 | Dış çap 1/2" hortum için |
| Ortam sıcaklığı Fahrenheit | 32 ... 140 °F |
| Çözme halkasının rengi | gri |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |
| Malzeme, muhafaza | Nikel kaplı pirinç PBT |
| Malzeme, vida sızdırmazlığı | PTFE |
| Malzeme, sökme halkası | POM |
| Malzeme, hortum sızdırmazlığı | NBR |
| Malzeme, hortum sabitleme elemanı | Yüksek alışımli paslanmaz çelik |