


Baęlantı plakası VMPA1-IC-AP-S-1

Ürün numarası: 533395

FESTO

MPA1 valfi için, harici pilot hava beslemesi.



Bilgi sayfası

Özellik	Deęer
En	20,2 mm
Uzunluk	107,3 mm
Valf dilimi genişlięi	10,5 mm
Mpa işletim basıncı	-0,09 ... 1 MPa
Çalışma basıncı	-0,9 ... 10 bar
Pilot basıncı MPa	0,3 ... 0,8 MPa
Pilot basıncı	3 ... 8 bar
Müsaade edilebilirlik	c UL us - Recognized (OL)
KC işareti	KC-EMV
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EMC için EU yönetmeliğine uygun EU-RoHS-RL uyarınca
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	Elektromanyetik uyumluluk için UK talimatlarına göre UK RoHS talimatlarına göre
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	0 - Paslanma yok
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Çevre sıcaklığı	-5 ... 50 °C
Ürün ağırlığı	92 g
Elektriksel bağlantı	M8 Erkek soket
Baęlantı pleytin baęlantı şekli	geçiş delikli
Yardımcı pilot hava baęlantısı 12/14	M5
Pilot egzost baęlantısı 82/84	M5
Pnömatik baęlantı 1	M7
Pnömatik baęlantı 2	M7
Pnömatik baęlantı 3	M7
Pnömatik baęlantı 4	M7
Pnömatik baęlantı 5	M7
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, baęlantı plakası	Alüminyum pres döküm