

# Spiral Hortum PUN-10X1,5-SG-2,4-BL-1/4

Ürün numarası: 533463

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Çalışma uzunluğu	2.4 m
Dış çap	9.5 mm
Blok uzunluğu	0.889 m
akışla ilgili bükülme yarıçapı	50 mm
İç çap	6.4 mm
Sarma çapı	42 mm
Sargı sayısı	21
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı	-0.95 Bar...15 Bar
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7::-] uyarınca basınçlı hava
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	-40 °C...60 °C
Nominal sıkma torku	11 Nm
Nominal sıkma torkuna tolerans	±% 20
Ürün ağırlığı	180 Gram
Pnömatik bağlantı 1	Erkek dış G1/4
Pnömatik bağlantı 2	Erkek dış G1/4
Renk	mavi
Shore sertliği	A 87 +/-3
Bağlantı dışı malzemesi	Pirinç nikel kaplı
Bükülme koruması malzemesi	POM
Hortum malzemesi	TPE-U(PU)