

Spiral Hortum PUN-12X2-SG-4,8-BL-3/8

Ürün numarası: 533466

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Çalışma uzunluğu	4.8 m
Dış çap	11.7 mm
Blok uzunluğu	1.172 m
akışla ilgili bükülme yarıçapı	65 mm
İç çap	7.9 mm
Sarma çapı	51 mm
Sargı sayısı	41
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı	-0.95 Bar...13 Bar
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	-40 °C...60 °C
Nominal sıkma torku	12.5 Nm
Nominal sıkma torkuna tolerans	±% 20
Ürün ağırlığı	480 Gram
Pnömatik bağlantı 1	Erkek dış G3/8
Pnömatik bağlantı 2	Erkek dış G3/8
Renk	mavi
Shore sertliği	A 87 +/-3
Bağlantı dışı malzemesi	Pirinç nikel kaplı
Bükülme koruması malzemesi	POM
Hortum malzemesi	TPE-U(PU)