


Spiral plastik hortum PUN-12X2-SG-6-BL-3/8

Ürün numarası: 533467

FESTO

Yüksek,Yapı güçlendirici, kapsamlı bir hidroliz dayanımı.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Çalışma uzunluğu	6 m
Dış çap	11,7 mm
Blok uzunluğu	1,312 m
Debi miktarı için gerekli eğilme yarı çapı	65 mm
İç çap	7,9 mm
Bobin çapı	51 mm
Devir sayısı	53
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı	-0,95 ... 13 bar
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-]
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Çevre sıcaklığı	-40 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	560 g
Pnömatik bağlantı 1	Erkek dış G3/8
Pnömatik bağlantı 2	Erkek dış G3/8
Renk	mavi
Shore sertliği	A 87 +/-3
Malzeme, bağlantı dışı	Pirinç Nikel kaplı
Malzeme, kıvrılamaya karşı koruma	POM
Malzeme, hortum	TPE-U(PU)