

Operatör paneli FED-90

Ürün numarası: 533532
Üretimden kalkacak ürün

FESTO

PLC sistemlerine bağlamak için LCD grafik displayli operatör paneli, 12 adet fonksiyon tuşu.

İmalattan kalkan tip. 2017'e kadar mevcut. Alternatif ürünler için destek portaline bakın.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Derinlik	71 mm
Yükseklik	176 mm
Uzunluk	141 mm
Maks. ön panel kalınlığı	5 mm
Kullanıcı hafızası	512 kByte
Kullanıcı LED'lerinin sayısı	13
Fonksiyon tuşlarının sayısı	12
Sistem tuşlarının sayısı	23
Gerçek zamanlı saat	evet
Olay listesi	256
Reçete hafızası	16 kByte
Alarmlar	1.024
Gerçek zamanlı saat sapması	130 h / ay
Sistem LED'lerinin sayısı	4
Gösterge	Monokrom LCD Arka aydınlatma ile
Gösterge tipi	4 x 20 işaret Arka aydınlatmalı LCD
Gösterge ebadı	4 x 20 işaret
Yedek akü	3 V / 270 mA lityum
Çalışma gerilimi aralığı DC	18 ... 30 V
Gösterge çözünürlüğü	120x32 Pixel
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
Nominal çalışma gerilimindeki akım tüketimi	0,3 A
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EMC için EU yönetmeliğine uygun
Depolama sıcaklığı	-20 ... 70 °C
Relatif hava nemi	5 - 85 % yoğunlaşmayan
Koruma sınıfı	IP65 ön, IP20 arka
Çevre sıcaklığı	0 ... 50 °C
Müsaade edilebilirlik	RCM Mark
Ürün ağırlığı	1.100 g
AUX arayüzü	Sub-D 9-pinli Soket
Yazıcı arayüzü	RS232 Sub-D 15-pin Soket
PC arayüzü	RS232 Sub-D

Özellik	Değer
	15-pin Soket
Programlama arayüzü	9,6 - 38,4 kBd
PLC arayüzü	RS232 Sub-D 15-pin Erkek soket
Ethernet arabirimi	Opsiyonel, 10 MBd
Bağlantı şekli	Ön panel montajı
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Programlama yazılımı	FED Designer 6.06 ve üzeri
AB dışında patlama koruma sertifikası	NEC 500 Class I, Div. 2