

# Rakor somunu MCK-PK-9-KD

Ürün numarası: 533675

FESTO

Metal versiyon.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükölçü	Dişi diş M16x1
Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı	-0,095 ... 1,2 MPa
Çalışma basıncı tüm sıcaklık aralığı	-0,95 ... 12 bar
Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı	-13,775 ... 174 psi
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Pnömatik bağlantı 1	somunlu çengel konnektör iç çapı 9 mm için
Malzeme, rakor somunu	Dövme alüminyum alaşım, nikel kaplı
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun