

# Motor ünitesi MTR-DCI-62

Ürün numarası: 533754

FESTO



## Bilgi sayfası

Genel data sheet - Kişisel değerler konfigürasyonunuza bağlıdır.

Özellik	Değer
Kontrolörün çalışma şekli	PWM-MOSFET-son konum gücü
Redüktör tipi	Planet redüktörü
Rotor konum sensörü	Inkremental enkoder
Döner pozisyon enkoderi ölçme prensibi	optik
Koruma fonksiyonu	I <sup>2</sup> t kontrolü Derece kontrolü Akım kontrol Gerilim arızasının ortaya çıkarılması Sürüklenme hata kontrolü Software son konum tanımlaması
Sıcaklık izleme	Silikon mutlak sıcaklık sensörü Aşırı sıcaklıkta kapama
Max. Devir	3.400 1/min
Nominal devir	3.400 1/min
İzolasyon koruma sınıfı	F
Nominal motor gücü	316,8 W
Nominal gerilim DC	48 V
Nominal akım motor	6,19 A
Parametreleri konfigure eden arabirim	RS232 (9600 Baud)
Akım tepe değeri	20 A
Müsaade edilir gerilim salınımı	-10 % / +5 %
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EMC için EU yönetmeliğine uygun
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	0
Depolama sıcaklığı	-25 ... 60 °C
Relatif hava nemi	0 - 95 % yoğunlaşmayan
Koruma sınıfı	IP54
Çevre sıcaklığı	0 ... 50 °C
Müsaade edilebilirlik	C-Tick
Bağlantı şekli	Seçenekler: vidalanabilir sıkıştırılmış
Malzeme hakkında not	LABS içeren malzemeler mevcut