


Otomatik bağlantı rakoru

QS-F-G1/8-4H

Ürün numarası: 533878

FESTO

geçmeli burçlu.



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|--|--|
| Büyükük | Standart |
| Nominal genişlik | 2 mm |
| Vidalı saplamadaki sızdırmazlık tipi | Sızdırmazlık halkası |
| Tasarım yapısı | İtme/çekme prensibi |
| Operating pressure complete temperature range | -0,95 ... 16 bar |
| Kullanım havası | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-] |
| Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama | Yağlamalı operasyon mümkün |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 3 |
| Gıda güvenliği | Üretici beyanına göre |
| Çevre sıcaklığı | 0 ... 150 °C |
| Müsaade edilebilirlik | Germanischer Lloyd |
| Max. Sıkma torku | 10 Nm |
| Ürün ağırlığı | 8,3 g |
| Pnömatik bağlantı 1 | G1/8 |
| Pnömatik bağlantı 2 | Dış çap 4 mm hortum için |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |
| Gövde için malzeme bilgisi | Pirinç Krom ve nikel kaplı |
| Dış sızdırmazlığı için malzeme bilgisi | FPM |
| Hortum sızdırmazlık elemanı için malzeme bilgisi | FPM |