


Otomatik bağlantı rakoru QS-F-G1/2-12H

Ürün numarası: 533889

FESTO

geçmeli burçlu.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükük	Standart
Nominal genişlik	10 mm
Vidalı saplamadaki sızdırmazlık tipi	Sızdırmazlık halkası
Tasarım yapısı	İtme/çekme prensibi
Operating pressure complete temperature range	-0,95 ... 16 bar
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	3
Gıda güvenliği	Üretici beyanına göre
Çevre sıcaklığı	0 ... 150 °C
Müsaade edilebilirlik	Germanischer Lloyd
Max. Sıkma torku	40 Nm
Ürün ağırlığı	31,6 g
Pnömatik bağlantı 1	G1/2
Pnömatik bağlantı 2	Dış çap 12 mm hortum için
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Gövde için malzeme bilgisi	Pirinç Krom ve nikel kaplı
Dış sızdırmazlığı için malzeme bilgisi	FPM
Hortum sızdırmazlık elemanı için malzeme bilgisi	FPM