


Otomatik gömlek QSH-F-10

Ürün numarası: 533893

FESTO



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|---|--|
| Büyükük | Standart |
| Nominal genişlik | 8 mm |
| Operating pressure complete temperature range | -0,95 ... 16 bar |
| Kullanım havası | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-] |
| Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama | Yağlamalı operasyon mümkün |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 3 |
| Gıda güvenliği | Üretici beyanına göre |
| Çevre sıcaklığı | 0 ... 150 °C |
| Müsaade edilebilirlik | Germanischer Lloyd |
| Ürün ağırlığı | 10,9 g |
| Pnömatik bağlantı 1 | Otomatik nipel QS-10 |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |
| Gövde için malzeme bilgisi | Pirinç Krom ve nikel kaplı |