



# Hava hazırlama kombinasyonu MSB4N-1/4-FRC6:J2M1

Ürün numarası: 533957

FESTO

Filtre/basınç regülatör/yağlama kombinasyonu, maksimum çıkış basıncı 12 bar, 40 µm filtre, manometreli, kilitlemeli regülatör kafası, plastik hazne korumalı plastik hazne, tam otomatik su tahliyesi, debi yönü soldan sağa doğru.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükölük	4
Seri	MS
Tetikleme güvenliđi	Anahtarlı döner düğme
Montaj pozisyonu	dikey +/- 5°
Filttrasyon derecesi	40 µm
Su boşaltma	tam otomatik
Tasarım yapısı	Manometreli filtre-regülatör oranlı standart püskürtmeli yağlayıcı
Ayar fonksiyonu	Çıkış basıncı sabit Ön basınç dengeleyicili Sekonder egzostlu Geri dönüş akışlı
Kavanoz koruması	Plastik koruma kabı
Basınç göstergesi	Manometreli
Çalışma basıncı	1,5 ... 12 bar
Basınç ayar aralıđı	1 ... 12 bar
Standart nominal debi	900 l/min
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:-] Asal gazlar
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diđer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluđu	VDMA24364-B1/B2-L
Depolama sıcaklıđı	-10 ... 60 °C
Gıdalar için güvenli	Tamamlayıcı malzeme bilgilerine bakın
Çıkıştaki havanın temizlik sınıfı	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:-]
Kullanım havası sıcaklıđı	5 ... 60 °C
Çevre sıcaklıđı	5 ... 60 °C
Ürün ağırlıđı	500 g
Bađlantı şekli	Aksesuarlı
Pnömatik bađlantı 1	1/4 NPT
Pnömatik bađlantı 2	1/4 NPT
Malzeme, muhafaza	Alüminyum pres döküm
Malzeme, çanak	PC