



# Hava hazırlama kombinasyonu MSB6N-1/2-FRC4:J8M1

Ürün numarası: 533991

FESTO

Filtre/basınç regülatör/yağlama kombinasyonu, maksimum çıkış basıncı 7 bar, 5 µm filtre, manometreli, kilitlemeli regülatör kafası, plastik hazne korumalı plastik hazne, tam otomatik su tahliyesi, debi yönü soldan sağa doğru.



## Bilgi sayfası

| Özellik                                  | Değer  |
|--|--|
| Büyükklük                                | 6  |
| Seri                                     | MS   |
| Tetikleme güvenliği                      | Anahtarlı döner düğme  |
| Montaj pozisyonu                         | dikey +/- 5°   |
| Filtreasyon derecesi                     | 5 µm   |
| Su boşaltma                              | tam otomatik   |
| Tasarım yapısı                           | Manometreli filtre-regülatör<br>oranlı standart püskürtmeli yağlayıcı                    |
| Ayar fonksiyonu                          | Çıkış basıncı sabit<br>Ön basınç dengeleyicili<br>Sekonder egzostlu<br>Geri dönüş akışlı |
| Kavanoz koruması                         | Plastik koruma kabı  |
| Basınç göstergesi                        | Manometreli  |
| Çalışma basıncı                          | 1,5 ... 12 bar   |
| Basınç ayar aralığı                      | 0,3 ... 7 bar  |
| Standart nominal debi                    | 4.600 l/min  |
| Kullanım havası                          | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:-]<br>Asal gazlar                              |
| Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama | Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)                                 |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK  | 2 - Ortalama paslanma  |
| PWIS uygunluğu                           | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Depolama sıcaklığı                       | -10 ... 60 °C  |
| Gıdalar için güvenli                     | Tamamlayıcı malzeme bilgilerine bakın  |
| Çıkıştaki havanın temizlik sınıfı        | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [6:4:-]   |
| Kullanım havası sıcaklığı                | 5 ... 60 °C  |
| Çevre sıcaklığı                          | 5 ... 60 °C  |
| Ürün ağırlığı                            | 1.495 g  |
| Bağlantı şekli                           | Aksesuarlı   |
| Pnömatik bağlantı 1                      | 1/2 NPT  |
| Pnömatik bağlantı 2                      | 1/2 NPT  |
| Malzeme hakkında not                     | RoHS'a uygun   |