


Şartlandırıcı kombinasyonu MSB6N-3/8-FRC3:J7M1

Ürün numarası: 534037

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|---------------------------------------|---|
| Boyut | 6 |
| Seri | MS |
| Çalıştırma emniyeti | Entegre kilitli döner düğme |
| Montaj konumu | dikey +/- 5 ° |
| Filtre hassasiyeti | 5 µm |
| Su tahliye | elle dönen |
| Tasarım | Manometreli filtre regülatörü Orantılı standart sis yağlayıcı |
| Regülatör işlevi | Sabit çıkış basıncı ön basınç kompanzasyonu ile ikincil hava tahliyesi ile ters akım davranışı ile |
| Kabuk koruması | Plastik koruyucu kafes |
| Basınç göstergesi | manometre ile |
| Çalışma basıncı | 1.5 Bar...20 Bar |
| Basınç kontrol aralığı | 0.3 Bar...7 Bar |
| Standart anma debisi | 4400 l/min |
| İşletim ortamı | ISO 8573-1:2010' [-:4:-] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not | Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli) |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 2 - orta derece korozyona maruziyet |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Depolama sıcaklığı | -10 °C...60 °C |
| Gıdaya uygunluk | bkz. Gelişmiş yapı malzemesi bilgisi |
| Çıkışta hava saflığı sınıfı | ISO 8573-1: 2010 [6:4:-] uyarınca basınçlı hava |
| Akışkan sıcaklığı | -10 °C...60 °C |
| Ortam sıcaklığı | -10 °C...60 °C |
| Ürün ağırlığı | 1495 Gram |
| Montaj türü | aksesuarlarla |
| Pnömatik bağlantı 1 | 3/8 NPT |
| Pnömatik bağlantı 2 | 3/8 NPT |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |