



Hava hazırlama kombinasyonu MSB6N-3/8-FRC8:J4M1

Ürün numarası: 534047

FESTO

Filtre/basınç regülatör/yağlama kombinasyonu, maksimum çıkış basıncı 12 bar, 5 µm filtre, manometreli, kilitlemeli regülatör kafası, plastik hazne korumalı plastik hazne, tam otomatik su tahliyesi, debi yönü soldan sağa doğru.



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|--|--|
| Büyükklük | 6 |
| Seri | MS |
| Tetikleme güvenliği | Anahtarlı döner düğme |
| Montaj pozisyonu | dikey +/- 5° |
| Filtreasyon derecesi | 5 µm |
| Su boşaltma | tam otomatik |
| Tasarım yapısı | Manometreli filtre-regülatör oranlı standart püskürtmeli yağlayıcı |
| Ayar fonksiyonu | Çıkış basıncı sabit Ön basınç dengeleyicili Sekonder egzostlu Geri dönüş akışlı |
| Kavanoz koruması | Plastik koruma kabı |
| Basınç göstergesi | Manometreli |
| Çalışma basıncı | 1,5 ... 12 bar |
| Basınç ayar aralığı | 0,5 ... 12 bar |
| Standart nominal debi | 3.400 l/min |
| Kullanım havası | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:-] Asal gazlar |
| Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama | Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli) |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 2 - Ortalama paslanma |
| PWIS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Depolama sıcaklığı | -10 ... 60 °C |
| Gıdalar için güvenli | Tamamlayıcı malzeme bilgilerine bakın |
| Çıktıdaki havanın temizlik sınıfı | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [6:4:-] |
| Kullanım havası sıcaklığı | 5 ... 60 °C |
| Çevre sıcaklığı | 5 ... 60 °C |
| Ürün ağırlığı | 1.495 g |
| Bağlantı şekli | Aksesuarlı |
| Pnömatik bağlantı 1 | 3/8 NPT |
| Pnömatik bağlantı 2 | 3/8 NPT |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |