

Filtre regülasyon valfi LFR-M7-D-7-5M-MICRO-H-B


Ürün numarası: 534185

Classic - yeni konstrüksiyonlar için kullanmayın

Bağlantı dışı gövdede, manometreli, yarı otomatik su boşaltmalı.
Modern alternatiflere, tip numarasının ilk dört basamağını arama alanına girerek ulaşabilirsiniz.

İmalattan kalkan tip. 2023'a kadar mevcut. Alternatif ürünler için destek portaline bakın.

FESTO



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|---|--|
| Büyükklük | Micro |
| Seri | D |
| Tetikleme güvenliği | Kilitli döner düğme |
| Montaj pozisyonu | dikey +/- 5° |
| Filttrasyon derecesi | 5 µm |
| Su boşaltma | yarı-otomatik |
| Tasarım yapısı | Manometreli filtre-regülatör |
| Max. Yoğuşan sıvı miktarı | 3 cm ³ |
| Ayar fonksiyonu | Sekonder egzostlu |
| Basınç göstergesi | Manometreli |
| Çalışma basıncı | 1 ... 10 bar |
| Basınç ayar aralığı | 0,5 ... 7 bar |
| Max. Basınç histeresis değeri | 0,3 bar |
| Standart nominal debi | 280 l/min |
| Kullanım havası | ISO 8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:9:-] Asal gazlar |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 2 - Ortalama paslanma |
| Depolama sıcaklığı | -10 ... 60 °C |
| Çıkıştaki havanın temizlik sınıfı | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [6:8:4] Asal gazlar |
| Kullanım havası sıcaklığı | -10 ... 60 °C |
| Çevre sıcaklığı | -10 ... 60 °C |
| Ürün ağırlığı | 104 g |
| Bağlantı şekli | Hat döşeme Aksesuarlı Seçenekler: |
| Pnömatik bağlantı 1 | M7 |
| Pnömatik bağlantı 2 | M7 |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |
| Malzeme, muhafaza | İşlenmiş alüminyum alışımlı |
| Malzeme, çanak | PC |