

Susturucu U-M5-50

Ürün numarası: 534221

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Montaj konumu	istenildiği gibi
Tank büyüklüğü	50
Çalışma basıncı	0 ... 10 bar
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Ses basıncı seviyesi	70 dB(A)
Çevre sıcaklığı	-10 ... 70 °C
Pnömatik bağlantı	M5
Malzeme bilgisi, yastıklama ekipmanı	Bronz
Malzeme bilgisi, vidalı saplama	Pirinç