


# Susturucu U-3/8-20

Ürün numarası: 534224

FESTO

Pnömatik komponentlerin egzoz portlarında gürültüyü azaltmak ve kirlenmeden kaçınmak için.



## Bilgi sayfası

| Özellik                                  | Değer                                          |
|------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Montaj pozisyonu                         | istenildiği gibi                               |
| Tank büyüklüğü                           | 20                                             |
| Mpa işletim basıncı                      | 0 ... 1 MPa                                    |
| Çalışma basıncı                          | 0 ... 10 bar                                   |
| Atmosfere karşı debi                     | 6.000 l/min                                    |
| Kullanım havası                          | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:...] ] |
| Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama | Yağlamalı operasyon mümkün                     |
| PWIS uygunluğu                           | VDMA24364-B1/B2-L                              |
| Ses basıncı seviyesi                     | 82 dB(A)                                       |
| Çevre sıcaklığı                          | -10 ... 70 °C                                  |
| Ürün ağırlığı                            | 29,6 g                                         |
| Pnömatik bağlantı                        | G3/8                                           |
| Malzeme, susturucu parçası               | PE                                             |
| Malzeme hakkında not                     | RoHS'a uygun                                   |