


# Susturucu U-1/2-20

Ürün numarası: 534225

FESTO

Pnömatik komponentlerin egzoz portlarında gürültüyü azaltmak ve kirlenmeden kaçınmak için.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Tank büyüklüğü	20
Mpa işletim basıncı	0 ... 1 MPa
Çalışma basıncı	0 ... 10 bar
Atmosfere karşı debi	10.300 l/min
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:~:]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ses basıncı seviyesi	82 dB(A)
Çevre sıcaklığı	-10 ... 70 °C
Ürün ağırlığı	58,2 g
Pnömatik bağlantı	G1/2
Malzeme, susturucu parçası	PE
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun