

Sızdırmazlık halkası

OL-1/8-500

Ürün numarası: 534232

FESTO

Hava kaçırmaz, metal gövdeli.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Standarda dayalı	ISO 16030
Tank büyüklüğü	500
Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı	-0,095 ... 3 MPa
Çalışma basıncı tüm sıcaklık aralığı	-0,95 ... 30 bar
Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı	-13,775 ... 435 psi
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
CD-0033 uyarınca RSBP sınıflandırması	F1a
Temizlik seviyesi	Bu ürün statik bir nesnedir; doğru kullanıldığında aktif partikül oluşumu mümkün değildir. Ürünü temiz oda ortamında kullanmadan önce temizleyin ve doğru kurulduğundan emin olun.
Çevre sıcaklığı	-40 ... 100 °C
Ortam sıcaklığında manüel sıkma	evet
Nominal sıkma torku	6 Nm
Nominal sıkma torkunun toleransı	± 20 %
Pnömatik bağlantı	G1/8
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, tahditler	Alüminyum
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	HNBR