

# Sızdırmazlık halkası

## OL-1/4-200

Ürün numarası: 534233

FESTO

Hava kaçırmaz, metal gövdeli.



## Bilgi sayfası

| Özellik                                 | Değer   |
|---|---|
| Standarta dayalı                        | ISO 16030   |
| Tank büyüklüğü                          | 200   |
| Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı   | -0,095 ... 3 MPa  |
| Çalışma basıncı tüm sıcaklık aralığı    | -0,95 ... 30 bar  |
| Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı   | -13,775 ... 435 psi   |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 2 - Ortalama paslanma   |
| PWIS uygunluğu                          | VDMA24364-B2-L  |
| CD-0033 uyarınca RSBP sınıflandırması   | F1a   |
| Temizlik seviyesi                       | Bu ürün statik bir nesnedir; doğru kullanıldığında aktif partikül oluşumu mümkün değildir.<br>Ürünü temiz oda ortamında kullanmadan önce temizleyin ve doğru kurulduğundan emin olun. |
| Çevre sıcaklığı                         | -40 ... 100 °C  |
| Ortam sıcaklığında manuel sıkma         | evet  |
| Nominal sıkma torku                     | 10 Nm   |
| Nominal sıkma torkunun toleransı        | ± 20 %  |
| Pnömatik bağlantı                       | G1/4  |
| Malzeme hakkında not                    | RoHS'a uygun  |
| Malzeme, tahditler                      | Alüminyum   |
| Malzeme, sızdırmazlık elemanları        | HNBR  |