

Küresel vana VAPB-1/2-F-40-F03

Ürün numarası: 534304

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Tasarım	2 yollu küresel vana
Çalıştırma türü	mekanik
Sızdırmazlık prensibi	yumuşak
Montaj konumu	herhangi bir
Montaj türü	Hat kurulumu
Bağlantı rakoru	Rp1/2

Özellik	Değer
Anahtarlama konumu göstergesi	Kızak yönü = akış yönü
Flanş delik delme şablonu	F03
Nominal genişlik DN	15
Akış yönü	tersine çevrilebilir
Bağlantı elemanı PN nominal basınç	40
Basınç farkında kopma torku proses bileşeni nominal basınç PN	5 Nm
Basınç farkında 1 MPa (10 bar, 145 psi) kopma torku	3.5 Nm
Standarda dayalı	ISO 5211
Ortam	ISO 8573-1:2010 [---] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar Su nötr sıvılar
Akışkan sıcaklığı	-20 °C...150 °C
Akış Kv	17 m ³ /h
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Gövde malzemesi	Pirinç nikel kaplı
Gövde malzeme numarası	2.0402 CW617N
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	HNBR PTFE
Bilye malzemesi	Pirinç sert krom kaplama
Bilye malzeme numarası	2.0401 CW614N
Mil malzemesi	Pirinç
Mil malzeme numarası	2.0401 CW614N
Ürün ağırlığı	400 Gram
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet