


Küresel vana

VAPB-1-F-40-F0304

Ürün numarası: 534306

FESTO

Pirinç, nominal çap 1 ", tepe flanş F00304, PN40.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Tasarım yapısı	2- Yollu-küresel vana
Tetikleme şekli	mekanik
Sızdırmazlık prensibi	yumuşak
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Bağlantı şekli	Hat döşeme
Proses valfinin bağlantısı	Rp1
Anahtarlama konum göstergesi	Kanal yönü = akış yönü
Flans delik şablonu	F03 F04
Nominal çap DN	25
Akış yönü	çift yönlü
Proses valfinin nominal basıncı	40
Fark basıncında, nominal basınçta açma torku, proses valfi PN	8,5 Nm
1 MPa (10 bar, 145 psi) değerindeki basınç farkında kırıp koparma torku	7,2 Nm
Standarda dayalı	ISO 5211
Ortam	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [-:~:] Asal gazlar Su Nötr sıvılar
Kullanım havası sıcaklığı	-20 ... 150 °C
Debi miktarı Kv	70 m ³ /h
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Malzeme, muhafaza	Pirinç Nikel kaplı
Gövde için malzeme numarası	2.0402 CW617N
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	HNBR PTFE
Malzeme, bilya	Pirinç sert krom kaplı
Bilya için malzeme numarası	2.0402 CW617N
Malzeme, mil	Pirinç
Şaft için malzeme numarası	2.0401 CW614N
Ürün ağırlığı	800 g
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma