


Sinir anahtarı ek donanımı DAPZ-SB-M-250AC-EXS-RO

Ürün numarası: 534470

FESTO

VDI/VDE 3845' e göre montaj arabirimli döner tahrik modülleri için.
Döner tahrik DAPS 'lere ve sadece büyüklüğü 4 ile 225 arası olan
DRD/DRE 'lere uygundur.
Büyüklüğü 1 ile 2 arası veya 375 ile 880 arası olan döner tahrik
DRD/DRE 'nin montajı sadece adaptör DAPZ-SBZ-... ile mümkündür .



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Müsaade edilebilir kablo çapı	8 ... 13 mm
Standarda dayalı	EN 60947-5-1 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Tasarım	Köşeli
Montaj konumu	istenildiği gibi
Kısa devre korumalı	hayır
Anahtarlama elemanı fonksiyonu	Seçici anahtar
Kutup korumalı	hayır
Ölçme prensibi	Mekanik/elektriksel
Anahtarlama konum göstergesi	hayır
Çalışma gerilimi aralığı AC	0 ... 250 V
Çalışma gerilimi aralığı DC	0 ... 250 V
İzolasyon gerilimi	250 V
Max. Çıkış akımı	4.000 mA
Aşırı gerilim dayanımı	4 kV
Kirlilik sınıfı	3
ATEX kategorisi Gaz	II 2G
Patlama ateşlemesi koruma tipi Gaz	Ex d e IIC T6 Gb
AB dışında patlama koruma sertifikası	EPL Gb (RU) EPL Gc (RU)
Patlama korumalı ortam sıcaklığı	-20°C ≤ Ta ≤ +60°C
Sertifika yayınlayan bölüm	PTB 05 ATEX 1087
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	patlamaya karşı korumayla (ATEX) ilgili EU yönetmeliğine uygun
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2
Koruma sınıfı	IP65
Çevre sıcaklığı	-20 ... 60 °C
Elektriksel bağlantı	Vidalı klemens
Kablo bağlantısı	M20x1,5
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi	EPDM
Gövde kapağı için malzeme açıklamaları	PA
Gövde soketi için malzeme açıklamaları	PA
Konsol için malzeme açıklamaları	PA