


Sinir anahtari ek donanımı

DAPZ-SB-I-30DC-DR-RO

Ürün numarası: 534471

FESTO

VDI/VDE 3845' e göre montaj arabirimli döner tahrik modülleri için.
Döner tahrik DAPS 'lere ve sadece büyüklüğü 4 ile 225 arası olan
DRD/DRE 'lere uygundur.
Büyüklüğü 1 ile 2 arası veya 375 ile 880 arası olan döner tahrik
DRD/DRE 'nin montajı sadece adaptör DAPZ-SBZ-... ile mümkündür .



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Müsaade edilebilir kablo çapı	8 ... 13 mm
Standarda dayalı	EN 60947-5-2 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Tasarım	Yuvarlak
Montaj konumu	istenildiği gibi
Kısa devre korumalı	Darbeli
Anahtarlama elemanı fonksiyonu	Normalde açık kontakt
Kutup korumalı	bütün elektriksel bağlantılar için
Ölçme prensibi	Endüktif
Anahtarlama konum göstergesi	evet
Çalışma gerilimi aralığı DC	10 ... 30 V
İzolasyon gerilimi	50 V
Max. Çıkış akımı	200 mA
Anahtarlama çıkışı	PNP
Aşırı gerilim dayanımı	0,8 kV
Kirlilik sınıfı	3
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2
Koruma sınıfı	IP65
Çevre sıcaklığı	-25 ... 70 °C
Elektriksel bağlantı	Vidalı klemens Geçmeli
Kablo bağlantısı	M20x1,5
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi	EPDM
Gövde kapağı için malzeme açıklamaları	PC
Gövde soketi için malzeme açıklamaları	PA
Konsol için malzeme açıklamaları	PA