


# Sinir anahtari ek donanımı

## DAPZ-SB-I-25DC-R-RO

Ürün numarası: 534472

FESTO

VDI/VDE 3845' e göre montaj arabirimli döner tahrik modülleri için.  
Döner tahrik DAPS 'lere ve sadece büyüklüğü 4 ile 225 arası olan  
DRD/DRE 'lere uygundur.  
Büyüklüğü 1 ile 2 arası veya 375 ile 880 arası olan döner tahrik  
DRD/DRE 'nin montajı sadece adaptör DAPZ-SBZ-... ile mümkündür .



### Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Müsaade edilebilir kablo çapı	8 ... 13 mm
Standarda dayalı	EN 60947-5-6 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Tasarım	Yuvarlak
Montaj konumu	istenildiği gibi
Kısa devre korumalı	evet
Anahtarlama elemanı fonksiyonu	Normalde kapalı kontakt
Kutup korumalı	bütün elektriksel bağlantılar için
Ölçme prensibi	Endüktif
Anahtarlama konum göstergesi	hayır
İzolasyon gerilimi	25 V
Nominal çalışma gerilimi DC	8 V
Anahtarlama çıkışı	NAMUR
Aşırı gerilim dayanımı	0,5 kV
Kirlilik sınıfı	3
ATEX kategorisi Gaz	II 2G
Patlama ateşlemesi koruma tipi Gaz	EEx ia IIC T6
Patlama korumalı ortam sıcaklığı	-25°C ≤ Ta ≤ +70°C
Sertifika yayınlayan bölüm	TÜV 99 ATEX 1479 X
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	patlamaya karşı korumayla (ATEX) ilgili EU yönetmeliğine uygun
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2
Koruma sınıfı	IP65
Çevre sıcaklığı	-25 ... 70 °C
Zayıflayan anahtarlama akımı	≤ 1 mA
Zayıflamayan anahtarlama akımı	≥ 3 mA
Elektriksel bağlantı	Vidalı klemens Geçmeli
Kablo bağlantısı	M20x1,5
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi	EPDM
Gövde kapağı için malzeme açıklamaları	PA
Gövde soketi için malzeme açıklamaları	PA
Konsol için malzeme açıklamaları	PA