


Sınır anahtarı montaj parçası DAPZ-SB-M-250AC-DR-AR

Ürün numarası: 534474

FESTO

VDI/VDE 3845' e göre montaj arabirimli döner tahrik modülleri için.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Müsaade edilebilir kablo çapı	7 ... 13 mm
Standarda dayalı	EN 60947-5-1 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Tasarım	Yuvarlak
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Kısa devre korumalı	hayır
Anahtarlama elemanı fonksiyonu	Seçici anahtar
Kutup korumalı	hayır
Ölçme prensibi	Mekanik/elektriksel
Anahtarlama konum göstergesi	evet
Çalışma gerilimi aralığı AC	4 ... 250 V
Çalışma gerilimi aralığı DC	4 ... 250 V
İşletme voltajlarında iç akım sarfiyatı	1 mA ... 5 A
İzolasyon gerilimi	250 V
Max. Çıkış akımı	5.000 mA
Minimum yük akımı	4 V/DC'de 1 mA
Aşırı gerilim dayanımı	2,5 kV
Kirlilik sınıfı	3
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	alçak gerilim cihazlarıyla ilgili EU yönetmeliğine uygun
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	Elektrikli ekipmanlar için UK talimatlarına göre
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Koruma sınıfı	IP67
Çevre sıcaklığı	-20 ... 70 °C
Elektriksel bağlantı	Vidalı klemens
Kablo bağlantısı	M20x1,5
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR
Malzeme, muhafaza kapağı	PC
Malzeme, muhafaza soketi	ABS+PC
Malzeme, konsol	ABS+PC