


# Fiş

## FBS-RJ45-8-GS

Ürün numarası: 534494

FESTO

CPX-FEC-...fonksiyon modülü için



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Genişlik	33 mm
Yükseklik	41 mm
Uzunluk	20 mm
Ürün ağırlığı	15 g
Ethernet kablo özellikleri	Tip: CAT.5 Tekli kablo nüvesi çapı: 0,89 - 0,99 mm AWG 24-26 ince telli
Direkt ve indirekt dokunmaya karşı koruma	Güvenli ayrımlı düşük fonksiyon gerilimi (PELV)
Müsaade edilebilir kablo çapı	4 ... 5,4 mm
Koruma sınıfı	IP65 IP67 IEC 60529 ' a göre
Çevre sıcaklığı	-5 ... 60 °C
Depolama sıcaklığı	-20 ... 70 °C
Relatif hava nemi	0 - 90 % yoğunlaşmayan
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Malzeme, muhafaza	PA-kuvvetlendirilmiş
Malzeme, vidalar	Çelik
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR