


# tek yönlü akış kontrol valfleri GRLA-1/8-QB-3/16-U

Ürün numarası: 534657

FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	Tahliye havası için tek yönlü hız ayar fonksiyonu
Pnömatik bağlantı 1	QB-3/16
Pnömatik bağlantı 2	1/8 NPT
Tetikleme şekli	manuel
Ayarlama elemanı	Yarıklı başlı vida
Bağlantı şekli	vidalanabilir erkek dişli
Kısma yönündeki standart nominal debi	6,78 cfm
Çek valf yönündeki standart nominal debi	5,23 ... 6,92 cfm
Çevre sıcaklığı	32 ... 140 °F
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Çalışma basıncı tüm sıcaklık aralığı	-13,8 ... 116 Psi
Akış kontrol kısma yönünde normal debi 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	10,9 cfm
Geri dönüş yönünde normal debi 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	10,9 ... 11,3 cfm
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Kullanım havası sıcaklığı	32 ... 140 °F
Max. Sıkma torku	5,2 ft-lbf
Ürün ağırlığı	0,66 oz
Malzeme, vida dişli tapa	Pirinç Nikel kaplı
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR
Malzeme, içi boş vida	Pirinç Nikel kaplı
Malzeme, sökme halkası	POM
Malzeme, tırtıl başlı vida	Pirinç Nikel kaplı
Malzeme, ayar vidası	Pirinç Nikel kaplı
Malzeme, döner bağlantı	PBT-kuvvetlendirilmiş