



# tek yönlü akış kontrol valfleri GR-QB-1/2-U

Ürün numarası: 534685

FESTO

Bu tip vakum için uygundur



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	Tek yönlü kısma fonksiyonu
Pnömatik bağlantı 1	QB-1/2
Pnömatik bağlantı 2	QB-1/2
Tetikleme şekli	manuel
Ayarlama elemanı	Yarıklı başlı vida
Bağlantı şekli	Hat döşeme geçiş delikli Seçenekler:
Kısma yönündeki standart nominal debi	14 cfm
Çek valf yönündeki standart nominal debi	10,8 ... 12,7 cfm
Çalışma basıncı	-13,8 ... 116 Psi
Çevre sıcaklığı	0 ... 60 °C
Malzeme, muhafaza	PBT-kuvvetlendirilmiş
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Akış kontrol kısma yönünde normal debi 0,6-0 MPa (6-0 bar, 87-0 psi)	23,2 cfm
Geri dönüş yönünde normal debi 0,6-0 MPa (6-0 bar, 87-0 psi)	16,6 ... 20,2 cfm
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Kullanım havası sıcaklığı	32 ... 140 °F
Ürün ağırlığı	4,2 oz
Malzeme, vida dişli tapa	Pirinç Nikel kaplı
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR
Malzeme, sökme halkası	POM
Malzeme, tırtıl başlı vida	Pirinç Nikel kaplı
Malzeme, ayar vidası	Pirinç Nikel kaplı