


# Motor flanşı EAMF-A-30A-55A

Ürün numarası: 534807

FESTO

Servomotorlu elektromekanik tahrik elemanları için.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Depolama sıcaklığı	-25 ... 60 °C
Relatif hava nemi	0 - 95 %
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Arayüz kodu, motor giriş	55A
Arayüz kodu, kuplaj muhafazası	30A
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun