



Basınçlı hava deposu CRVZS-20

Ürün numarası: 534845

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Hacim	20 l
Montaj pozisyonu	Aşağıya doğru su tahliyesi
Uygun olduğu standart	AD 2000 referans sayfası
Mpa işletim basıncı	-0,095 ... 1,6 MPa
Çalışma basıncı	-0,95 ... 16 bar -13,78 ... 232 psi
Müsaade edilebilirlik	TÜV
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	basınç cihazlarının EU yönetmeliğine uygun
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	Basınçlı cihazlar için Birleşik Krallık Yönetmeliği
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [-:::-] Nitrojen
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	3 - Yüksek paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Gıdalar için güvenli	Tamamlayıcı malzeme bilgilerine bakın
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 100 °C
Çevre sıcaklığı	-10 ... 100 °C
Maks. sıkma torku, bağlantı dışı	130 Nm
Maks. sıkma torku, su tahliye	27 Nm
Ürün ağırlığı	10.208 g
Bağlantı şekli	geçiş delikli
Su boşatma bağlantısı	G3/8
Pnömatik bağlantı	G1
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, basınçlı hava deposu	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik