



Hassas basınç regülatörü MS6N-LRPB-1/2-D2-A8-BI

Ürün numarası: 534937

FESTO

dolaylı kontrol edilen regülatörler, 0.7 bar'a kadar çalışma çalışma basıncı.



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|--|---|
| Büyükük | 6 |
| Seri | MS |
| Tetikleme güvenliği | Kilitli döner düğme |
| Montaj pozisyonu | istenildiği gibi |
| Tasarım yapısı | Pilotlu hassas-membranlı-regülatör |
| Ayar fonksiyonu | Çıkış basıncı sabit Sekonder egzostlu |
| Basınç göstergesi | G1/8 için hazırlanmış |
| Mpa işletim basıncı | 0,1 ... 1,4 MPa |
| Çalışma basıncı | 1 ... 14 bar |
| Basınç ayar aralığı | 0,05 ... 0,7 bar |
| Max. Basınç histeresis değeri | 0,02 bar |
| Debi, sekonder egzostu | ≥ 220 l/min |
| Standart nominal debi | ≥ 1.600 l/min |
| Kullanım havası | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4] Asal gazlar |
| Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama | Yağlamalı operasyon mümkün değil |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 2 - Ortalama paslanma |
| PWIS uygunluğu | VDMA24364-B2-L |
| Depolama sıcaklığı | -10 ... 60 °C |
| Kullanım havası sıcaklığı | -10 ... 60 °C |
| Çevre sıcaklığı | -10 ... 60 °C |
| Ürün ağırlığı | 1.000 g |
| Bağlantı şekli | Ön panel montajı Hat döşeme Aksesuarlı Seçenekler: |
| Pnömatik bağlantı 1 | 1/2 NPT |
| Pnömatik bağlantı 2 | 1/2 NPT |
| Pnömatik bağlantı 3 | G1/4 |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |
| Malzeme, sızdırmazlık elemanları | NBR |
| Malzeme, muhafaza | Alüminyum |