

# Filtre regülasyon valfi MS12-LFR

Ürün numarası: 535022

FESTO

Manifold montajı için, G dişli.



Temsili örnek

## Bilgi sayfası

Genel data sheet - Kişisel değerler konfigürasyonunuza bağlıdır.

Özellik	Değer
Büyüklük	12
Seri	MS
Tetikleme güvenliği	Kilitli döner düğme Anahtarlı döner düğme Aksesuarlı, kilitlenebilir
Montaj pozisyonu	dikey +/- 5°
Tasarım yapısı	Manometreli filtre-regülatör
Basınç göstergesi	Manometreli
Max. Basınç histeresis değeri	0,4 bar
Kullanım havası	ISO 8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [-:~:4] ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:~] Asal gazlar
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Depolama sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Bağlantı şekli	Hat döşeme Aksesuarlı Seçenekler:
Malzeme, muhafaza	Alüminyum pres döküm
Malzeme, çanak	İşlenmiş alüminyum alışımlı