


Çalıştırma valfi MS12-EM

Ürün numarası: 535031

FESTO

Manifold montajı için, G dışı.



Bilgi sayfası

Genel data sheet - Kişisel değerler konfigürasyonunuza bağlıdır.

Özellik	Değer
Tasarım yapısı	Piston sürgüsü
Tetikleme şekli	manuel
Egzost hava fonksiyonu	kısılamaz
Kumanda şekli	direkt
Valf fonksiyonu	3/2 iki durumlu
Çalışma basıncı	0 ... 20 bar
Standart nominal debi	25.000 ... 32.000 l/min
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [-:~:]
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Bağlantı şekli	Hat döşeme Aksesuarlı Seçenekler:
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Akış yönü	tek yönlü
Ürün ağırlığı	3.900 g
Pnömatik bağlantı 3	G1
Pilot basıncı beslemesi	dahili
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR
Malzeme, muhafaza	Alüminyum pres döküm