

Yavaş başlatma valfi MS12-DE

Ürün numarası: 535034

FESTO

Manifold montajı için, G dişli.



Bilgi sayfası

Genel data sheet - Kişisel değerler konfigürasyonunuza bağlıdır.

Özellik	Değer
Egzost hava fonksiyonu	kısılabilir
Tetikleme şekli	elektriksel
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Yardımcı el kumanda	kilitli İtme
Tasarım yapısı	Piston oturtmalı
Geriye dönme şekli	mekanik yay
Kumanda şekli	Pilotlu
Pilot basıncı beslemesi	dahili
Akış yönü	tek yönlü
Valf fonksiyonu	2/2
Anahtarlama konum göstergesi	Aksesuarlı
Çalışma basıncı	3 ... 16 bar
Standart nominal debi	25.000 ... 42.000 l/min
Anahtarlama zamanı	100 %
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	alçak gerilim cihazlarıyla ilgili EU yönetmeliğine uygun
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	Elektrikli ekipmanlar için UK talimatlarına göre
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [-:::-]
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 50 °C
Koruma sınıfı	IP65
Çevre sıcaklığı	-10 ... 50 °C
Ürün ağırlığı	3.800 g
Sinyal durum göstergesi	Aksesuarlı
Bağlantı şekli	Hat döşeme Aksesuarlı Seçenekler:
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR
Malzeme, muhafaza	Alüminyum pres döküm