

# Yavaş başlatma valfi MS12N-DE

Ürün numarası: 535039

FESTO

NPT dişli



## Bilgi sayfası

Genel data sheet - Kişisel değerler konfigürasyonunuza bağlıdır.

| Özellik                                 | Değer  |
|---|--|
| Egzost hava fonksiyonu                  | kısılabilir  |
| Tetikleme şekli                         | elektriksel  |
| Montaj pozisyonu                        | istenildiği gibi   |
| Yardımcı el kumanda                     | kilitli<br>İtme  |
| Tasarım yapısı                          | Piston oturtmalı   |
| Geriye dönme şekli                      | mekanik yay  |
| Kumanda şekli                           | Pilotlu  |
| Pilot basıncı beslemesi                 | dahili   |
| Akış yönü                               | tek yönlü  |
| Valf fonksiyonu                         | 2/2  |
| Anahtarlama konum göstergesi            | Aksesuarlı   |
| Çalışma basıncı                         | 3 ... 16 bar   |
| Standart nominal debi                   | 25.000 ... 42.000 l/min                                  |
| Anahtarlama zamanı                      | 100 %  |
| CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)       | alçak gerilim cihazlarıyla ilgili EU yönetmeliğine uygun |
| UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)     | Elektrikli ekipmanlar için UK talimatlarına göre         |
| Kullanım havası                         | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [-:::-]             |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 2 - Ortalama paslanma                                    |
| PWIS uygunluğu                          | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Kullanım havası sıcaklığı               | -10 ... 50 °C  |
| Koruma sınıfı                           | IP65   |
| Çevre sıcaklığı                         | -10 ... 50 °C  |
| Ürün ağırlığı                           | 3.800 g  |
| Sinyal durum göstergesi                 | Aksesuarlı   |
| Bağlantı şekli                          | Hat döşeme<br>Aksesuarlı<br>Seçenekler:                  |
| Malzeme, sızdırmazlık elemanları        | NBR  |
| Malzeme, muhafaza                       | Alüminyum pres döküm                                     |